



## Lusterko krtaniowe proste



- **Duży zakres stosowania, dzięki dostępnym akcesoriom.**
- **Ulepszona technologia ksenonowo-halogenowa XHL.** Snop światła oświetla jamę ustną i gardło.
- **Solidna metalowa konstrukcja.** Trwała i mocna.

Lusterko krtaniowe	2,5V	3,5V
z płaskim lusterkiem o średnicy 20mm, bez rękojeści	<b>B-001.12.101</b>	<b>B-002.12.101</b>
bez lusterka, sam trzonek, bez rękojeści	<b>B-001.12.109</b>	<b>B-002.12.109</b>
Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.057</b>	<b>X-002.88.063</b>
Płaskie lusterko o średnicy 20mm		<b>B-000.12.103</b>
Wklęsłe lusterko o średnicy 20mm		<b>B-000.12.104</b>
Depresor języka metalowy [01]		<b>B-000.12.105</b>
Oświetlacz-transiluminator [02]		<b>B-000.12.106</b>
Ostonka na żarówkę (do oświetlania jamy ustnej) [03]		<b>B-000.12.107</b>

## Lusterko krtaniowe zagięte



Ułatwione badanie gardła i wejścia do krtani.

Lusterko krtaniowe zagięte	2,5V	3,5V
z płaskim lusterkiem o średnicy 20mm, bez rękojeści	<b>B-001.12.201</b>	<b>B-002.12.201</b>
bez lusterka, sam trzonek, bez rękojeści	<b>B-001.12.208</b>	<b>B-002.12.208</b>
Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.037</b>	<b>X-002.88.062</b>
Płaskie lusterko o średnicy 20mm		<b>B-000.12.203</b>
Wklęsłe lusterko o średnicy 20mm		<b>B-000.12.204</b>
Depresor języka metalowy [01]		<b>B-000.12.205</b>

## Lusterko krtaniowe HEINE mini 3000®



Przystosowane do użytku tylko z rękojeścią mini 3000.

- **Wszechstronność zastosowania instrumentu dzięki dostępnym akcesoriom (informacje powyżej).**
- **Nowa ulepszona technologia oświetlenia ksenonowo-halogenowego XHL.** Skoncentrowane światło i idealne oświetlenie jamy ustnej i gardłowej.
- **Solidna metalowa konstrukcja.** Wytrzymała i trwała.

Lusterko krtaniowe mini 3000	2,5V
z płaskim lusterkiem o średnicy 20mm, bez rękojeści	<b>D-001.77.101</b>
Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.057</b>

## Depresor języka

### Do drewnianych szpatulek



- **Technologia ksenonowo-halogenowa XHL.** Skoncentrowane światło, idealne oświetlenie jamy ustnej i gardłowej.
- **Osłona żarówki.** Zapobiega oślepieniu podczas badania.

Depresor języka	2,5V	3,5V
Depresor do drewnianych szpatulek, bez rękojeści	<b>B-001.12.302</b>	<b>B-002.12.302</b>
Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.037</b>	<b>X-002.88.049</b>
Zapassowa osłona na żarówkę [01]		<b>B-000.12.308</b>

## Depresor języka

### Depresor z uwalniaczem do szpatulek jednorazowego użytku HEINE



- **Technologia ksenonowo-halogenowa XHL.** Skoncentrowane światło, idealne oświetlenie jamy ustnej i gardłowej.
- **Osłona żarówki.** Zapobiega oślepieniu podczas badania.
- **Uwalniacz szpatulek.** Zużyte szpatułki są usuwane bez kontaktu z rękoma.
- **Przystosowany do użytku tylko z jednorazowymi szpatułkami HEINE.**
- **Plastikowe szpatułki językowe jednorazowego użytku.** Mocne i higieniczne.

Depresor języka	2,5V	3,5V
Depresor z uwalniaczem, bez rękojeści	<b>B-001.12.305</b>	<b>B-002.12.305</b>
Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.037</b>	<b>X-002.88.049</b>
Kartonik ze 100 jednorazowymi szpatułkami		<b>B-000.12.304</b>

## Depresor języka HEINE mini 3000®

### Depresor z uwalniaczem do szpatełek jednorazowego użytku HEINE

Przystosowany do użytku z rękojeścią mini 3000.  
 Dostępny w kolorze czarnym i niebieskim.



- **Solidna, metalowa obudowa.** Wytrzymała i trwała.
- **Uwalniacz.** Zużyte szpatełki są usuwane bez kontaktu z rękoma.  
**Nowa, ulepszona technologia ksenonowo-halogenowa XHL.**  
 Skoncentrowane, białe światło. Idealne oświetlenie jamy ustnej i gardłowej.
- **Dwuczęściowy instrument, składa się z rękojeści i główki.** Ułatwiona obsługa.  
 Uniwersalna rękojeść pasuje do innych instrumentów serii mini 3000.
- **Wysokiej jakości rękojeść z tworzywa sztucznego, z chromowanym wykończeniem.**  
 Trwała konstrukcja, odporna na wstrząsy.
- **Klips z wbudowanym, automatycznym wyłącznikiem.** Wyłącza się automatycznie po schowaniu do kieszeni. Gwarancja 20 000 cykli włączenia/wyłączenia.
- **Przystosowany do użytku tylko z jednorazowymi szpatełkami HEINE.**
- **Wymienne baterie.** Baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką mini NT\*.

<b>Depresor języka mini 3000</b>	<b>2,5V</b>
z rękojeścią bateryjną mini 3000 i 5 jednorazowymi szpatełkami	<b>D-001.74.118</b>
Depresor z żarówką, <b>bez rękojeści</b>	<b>D-001.74.100</b>



Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.037</b>
Kartonik ze 100 jednorazowymi szpatełkami	<b>B-000.12.304</b>



\*Informacje o rozbudowie instrumentu o rękojeść akumulatorową z ładowarką mini NT na stronie 142.



Instrumenty kieszonkowe serii HEINE mini3000® to kompletna seria atrakcyjnych cenowo produktów diagnostycznych HEINE. Instrumenty z zestawów są dostępne w kolorze czarnym lub niebieskim. Przy zamówieniu prosimy o zaznaczenie wyboru preferowanego koloru. Domyślnym kolorem przy realizacji zamówienia jest czarny.

## Oświetlacz uniwersalny



- **Technologia ksenonowo-halogenowa XHL.** Jasne, skoncentrowane światło.
- **Szeroki zakres możliwości.** Używany jako oświetlenie diagnostyczne lub depresor języka do drewnianych i jednorazowych szpatułek.

Uniwersalny oświetlacz	2,5V	3,5V
Uniwersalny oświetlacz	<b>B-001.12.320</b>	<b>B-002.12.320</b>
Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.077</b>	<b>X-002.88.078</b>

## Światłowodowy oświetlacz nosa



Dodatek do oświetlacza uniwersalnego.

- **Światłowodowy oświetlacz nosa.** Do użytku z wziernikami nosowymi i wziernikiem rozszerzanym.

Światłowodowy oświetlacz nosa	<b>B-000.12.321</b>
-------------------------------	---------------------

## Światłowodowy oświetlacz nosa, komplet



[01]

[02]

Światłowodowy oświetlacz nosa, komplet	2,5V	3,5V
komplet, z wziernikiem nosowym	<b>B-001.12.322</b>	<b>B-002.12.322</b>
komplet, z wziernikiem nosowym rozszerzanym	<b>B-001.12.323</b>	<b>B-002.12.323</b>
Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	<b>X-001.88.077</b>	<b>X-002.88.078</b>
Wziernik nosowy [01]		<b>B-000.11.220</b>
Wziernik nosowy rozszerzany [02]		<b>B-000.11.231</b>

## Diagnostyczne zestawy laryngologiczne HEINE



Kompletny zestaw zawiera: **otoskop diagnostyczny BETA 100**  
 3 wzierniki wielokrotnego użytku (B-000.11.222)  
 depresor języka do szpatulek jednorazowych  
 lusterko krtaniowe proste bez akcesoriów  
 wziernik nosowy rozwierany – rynoskop  
 po 1 zapasowej żarówce każdego rodzaju  
 twarde etui

Zestawy laryngologiczne	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
Rękojeść bateryjna BETA	<b>B-244.10.118</b>		
Rękojeść akumulatorowa BETA R ładowana bezpośrednio z sieci		<b>B-244.20.376</b>	<b>B-244.27.376</b>
Rękojeść akumulatorowa BETA TR z transformatorem sieciowym		<b>B-244.20.384</b>	<b>B-244.27.384</b>
Rękojeść akumulatorowa BETA NT z ładowarką NT 300		<b>B-244.20.420</b>	
Rękojeść akumulatorowa BETA L z ładowarką NT 300			<b>B-244.29.420</b>



Kompletny zestaw zawiera: **otoskop diagnostyczny K 100**  
 3 wzierniki wielokrotnego użytku (B-000.11.222)  
 depresor języka  
 po 1 zapasowej żarówce każdego rodzaju  
 twarde etui

Zestawy laryngologiczne	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
Rękojeść bateryjna BETA	<b>B-241.10.118</b>		
Rękojeść akumulatorowa BETA R ładowana bezpośrednio z sieci		<b>B-241.20.376</b>	<b>B-241.27.376</b>
Rękojeść akumulatorowa BETA TR z transformatorem sieciowym		<b>B-241.20.384</b>	<b>B-241.27.384</b>
Rękojeść akumulatorowa BETA NT z ładowarką NT 300		<b>B-241.20.420</b>	
Rękojeść akumulatorowa BETA L z ładowarką NT 300			<b>B-241.29.420</b>

: Rękojeść akumulatorowa ze wskaźnikiem stanu naładowania w zakrętce rękojeści.