

Lampa szczelinowa HEINE HSL 150®

Przeznaczona do badania przedniego odcinka gałki ocznej



∴ Regulowana wielkość szczeliny

∴ Niebieski filtr

∴ Przenośny instrument

Idealny, kompaktowy i lekki instrument przenośny stanowiący alternatywę dla stacjonarnej lampy szczelinowej w niektórych warunkach badania. Do badania przedniego odcinka oka w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej.

- ∴ Regulowana wielkość szczeliny od 0,2 mm x 10 mm do 4 mm x 14 mm.
- ∴ 6x powiększenie.
- ∴ Filtr interferencyjny niebieski (FITC) może być wybrany do badania rogówki.
- ∴ Wielowarstwowa optyka zapewnia maksymalne oświetlenie przy małym refleksie świetlnym.
- ∴ 2,5V lub 3,5V ksenonowo-halogenowa technologia XHL dająca jasne, białe światło, porównywalne ze stacjonarną lampą szczelinową.
- ∴ Lampa HSL 150 waży zaledwie 70 g, co sprawia, że jest najlżejszą lampą tego typu.

Lampa HSL 150 do rękocyści BETA lub BETA SLIM	2,5V	3,5V
Lampa HSL 150, główka optyczna	C-001.14.602	C-002.14.602
Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	X-001.88.098	X-002.88.099
Zaczep filtra do lampy HSL 150		C-000.14.605

Lupa HEINE HSL 10x®

Lupa do ręcznej lampy szczelinowej HSL z 10x powiększeniem



Do lampy szczelinowej HSL 150. Precyzyjna, wielowarstwowa optyka czyni obraz bardziej ostrym i czystszy.

- ∴ 10x powiększenie w połączeniu z lupą lampy szczelinowej HEINE HSL 150.
- ∴ Zwiększa odległość roboczą lekarz – pacjent.
- ∴ Duże pole widzenia.
- ∴ Dodatkowa, odłączalna tarcza umożliwia ustawienie lampy szczelinowej na łuku brwiowym i zmniejsza dopływ światła rozproszonego. Tarcza może być wymieniona na miękką nasadkę, odpowiednią dla pracujących w okularach.

Lupa HSL 10x	C-000.14.606
--------------	--------------

Zestawy z ręczną lampą szczelinową HEINE HSL 150®



[01]



[02]

Kompletny zestaw zawiera: ręczną lampę szczelinową **HSL 150**
rękojeść BETA SLIM (kompaktowa)

Zestawy z lampą szczelinową	2,5V	3,5V
Rękojeść bateryjna BETA SLIM, w miękkim etui, bez zapasowej żarówki [01]	C-252.10.105	
Rękojeść bateryjna BETA SLIM, plus lupa HSL 10x oraz zapasowa żarówka, w twardym etui [02]	C-268.10.105	
Rękojeść akumulatorowa BETA SLIM z ładowarką NT 300 oraz zapasową żarówką, w twardym etui		C-266.20.470
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10x		C-268.20.470

Kompletny zestaw zawiera: ręczną lampę szczelinową **HSL 150**
rękojeść BETA (standardowy rozmiar)
twarde etui



Zestawy z lampą szczelinową	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
Rękojeść bateryjna BETA	C-265.10.118		
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10x	C-267.10.118		
Rękojeść akumulatorowa BETA R ładowana bezpośrednio z sieci		C-265.20.376	C-265.27.376
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10x		C-267.20.376	C-267.27.376
Rękojeść akumulatorowa BETA TR z transformatorem sieciowym		C-265.20.384	C-265.27.384
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10xt		C-267.20.384	C-267.27.384
Rękojeść akumulatorowa BETA NT z ładowarką NT 300		C-265.20.420	
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10x		C-267.20.420	
 Rękojeść akumulatorowa BETA L z ładowarką NT 300			C-265.29.420
jak wyżej, dodatkowo lupa HSL 10x			C-267.29.420

: Rękojeść akumulatorowa ze wskaźnikiem stanu naładowania w zakrętce rękojeści.