
**LIGHT
WEIGHT**

LEKKA RAMKA
OKULAROWA



USTAWIENIE PARALAKSY
I KONWERCENCJI



LED HO

LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE SIGMA® 250
Oftalmoskop pośredni
Łatwość precyzyjnego diagnozowania.



OFTALMOSKOP POŚREDNI HEINE SIGMA® 250
NA RAMCE OKULAROWEJ, LEKKI, WIELE KORZYŚCI...

Najwyższa precyzja badania przy maksymalnej wygodzie użytkownika – taki był nasz cel. Urządzenie SIGMA 250 z łatwością go spełnia, ponieważ waży zaledwie 110 g i jest wyposażone w precyzyjny układ optyczny HEINE w połączeniu z oświetleniem LED^{HQ} zapewniającym wyraźny, wysokiej rozdzielczości obraz, który pozwala odczytywać najbardziej szczegółowe informacje diagnostyczne.

Niewielkie rozmiary, wielkie możliwości:

Kieszonkowy mPack LL zasilany akumulatorem litowo-jonowym zapewnia 23 godziny pracy z maksymalną jasnością. Akumulator można ładować transformatorem gniazdkowym lub transformatorem biurkowym/ściennym. Zintegrowany filtr bezczerwieni i dwie wielkości przesłony; opcjonalnie dostępne są filtry niebieski i żółty oraz dyfuzor. Ramka okularowa S-FRAME daje się bardzo łatwo dopasować do osobistych ustawień, co umożliwia długą pracę z urządzeniem bez zmęczenia. Opcjonalnie dostępna jest również wpinana („clip-in”) wkładka do szkielek korekcyjnych.

**LIGHT WEIGHT****LEKKA RAMKA OKULAROWA**

Wytrzymałe włókna węglowe zapewniają lekkość i dużą stabilność ramki.

**OBRAZ STEREOSKOPOWY NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI ŻRENICY**

Oddzielne ustawienia zbieżności i kąta paralaksy zapewniają pełne oświetlenie stereoskopowe badanych obiektów, również obszarów peryferyjnych. Do źrenic od 2 mm do 10 mm.

LED W JAKOŚCI HEINE

Zaawansowana technologia oświetlenia diodowego LED zapewnia równomierne, jasne światło o naturalnym odwzorowaniu kolorów.

**SIGMA 250 z ramką S-FRAME**

SIGMA 250, ramka S-FRAME, mPack LL z transformatorem, Sznurek przytrzymujący, Płyn do czyszczenia

C-008.33.341

SIGMA 250 M2 z ramką S-FRAME

SIGMA 250, ramka S-FRAME, mPack LL z transformatorem, Sznurek przytrzymujący, Płyn do czyszczenia

C-008.33.346

Zestaw SIGMA 250 z ramką S-FRAME

SIGMA 250, ramka S-FRAME, mPack LL z transformatorem, Duży depresor, Mały depresor, Lupa oftalmoskopowa A.R. 20D, Lusterko do podglądu, Kobaltowy niebieski i żółty filtr, Dyfuzor, Sznurek przytrzymujący, Płyn do czyszczenia, Twarde etui

C-281.41.671

Zestaw SIGMA 250 M2 z ramką S-FRAME

SIGMA 250, ramka S-FRAME, mPack LL z transformatorem, Duży depresor, Mały depresor, Lupa oftalmoskopowa A.R. 20D, Lusterko do podglądu, Kobaltowy niebieski i żółty filtr, Dyfuzor, Sznurek przytrzymujący, Płyn do czyszczenia, Twarde etui

C-279.41.671

